

Permafix 1444

Kontaktklebstoff



Produktbeschreibung

Schnell anziehender, elastischer Kontaktklebstoff Polychloropren Basis. Wasser-, witterungs-, alterungs-, wärme- und kältebeständig. Zum Belegen von Kunstharzplatten, Holzwerkstoffplatten, Gummi, Filz, Metall und Stein. Klebstoff mit Pinsel oder Zahnpachtel auf beiden Werkteilen gleichmässig auftragen. Nach der Abluftzeit (ca. 10. Min) beide Werkstücke aufeinanderlegen und kurz zusammenpressen (z.B. mit einem Anpressroller). Der Untergrund sollte keine Grundierungen oder Anstriche haben.

Eigenschaften

- Schnell abbindend
- Alterungsbeständig
- Witterungsbeständig
- Sofortige Haftung

Technische Daten

Basis	Polychloropren	
Abluftzeit	ohne Härter	10-15 Min.
	mit Härter	8-12 Min.
Topfzeit mit Härter	4-6h	
Zugabe Härter (für höhere Temperaturbeständigkeit)	3% Permafix 1446	
Pressdruck	Anpressroller	
Auftragsmenge	125-150 g/m ² pro Seite	
Temperaturbeständigkeit	ohne Härter	80°C
	mit Härter	100°C
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +15°C	
Viskosität	ca. 2'800 mPas (Brookfield)	
Dichte (DIN 53479)	0.87 g/cm ³	

Gemessen nach Normklima bei +20°C/65% rel.L.

Lieferform

Artikelnummer	220471			
Gebinde	Kanister			
Inhalt	4.5 Kg			

Farbe

Beige

Haltbarkeit	Mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung und bei kühler (+10°C bis +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschliessen. Gebinde vor Frost schützen.
Verarbeitung	Untergrund / Vorbehandlung Die Haftflächen müssen plan, sauber, trocken, frei von Trennmitteln und tragfähig sein. Grundierungen, Anstriche, Staub, Fett, Öl sowie lose Teile sind vorgängig zu entfernen. Werkstoff wenn nötig akklimatisieren. Anwendung Klebstoff mit Pinsel oder Zahnschachtel auf beiden Werkteilen gleichmässig auftragen. Nach der Abluftzeit (ca. 10. Min.) beide Werkstücke aufeinanderlegen und kurz zusammenpressen (z.B. mit einem Anpressroller). Reinigung Verschmutzte Werkzeuge und lösemittelbeständige Werkteile können mit dem Permapack 1484 gereinigt werden. Verarbeitungstemperatur Umgebungstemperatur +12°C bis +35°C Haftflächentemperatur +12°C bis +30°C
Empfohlene Hilfsmittel	Zahnschachtel
Bemerkungen	Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.