

LED PEN 2.0 | LED POWER PEN 2.0



UV-LED PUNKTSTRAHLER

Max. Bestrahlungsstärke:
16.000 mW/cm²
Wellenlänge: 365, 405 nm
Luftgekühlt

EIGENSCHAFTEN

- Geringe Wärme-einbringung
- Keine Aufwärmzeit
- Keine Standby-Zeit

VORTEILE

- Optimal zur Klebstoffaushärtung
- Gut geeignet für temperatur-empfindliche Substrate
- Geringe Leistungsaufnahme
- Fokussierte Abstrahlcharakteristik

LED PEN 2.0 / LED POWER PEN 2.0

Die LED Power Pens sind auf LED-Technik basierende handliche Punktstrahler, deren Emissionsspektren bei 365/405 nm +/- 10 nm (LED Power Pen 2.0) bzw. bei 365 nm +/- 10 nm (LED Pen 2.0) liegt.

VORTEILE DER LED-TECHNOLOGIE

LEDs emittieren keine IR-Strahlung. Durch die geringe Wärme-einbringung am Substrat können auch temperaturempfindliche Materialien bestrahlt werden. Das nahezu monochromatische Spektrum der Pens ist auf die Fotoinitiatoren von UV-härten-Klebstoffen abgestimmt und damit bestens für deren sichere und schnelle Aushärtung geeignet. Da LEDs keine Aufwärmzeiten benötigen, lassen sich die Pens beliebig oft ein- und ausschalten und ist sofort einsatzbereit.

ANWENDUNGEN

Die Pens eignen sich für unterschiedliche Anwendungen wie:

- Kleben oder Fixieren von Komponenten im elektronischen, optischen und medizintechnischen Bereich
- Fluoreszenzanregung für die Materialprüfung; auch für die automatische Bildverarbeitung geeignet
- Intensive nahezu monochromatische UV-Bestrahlung für den chemischen, biologischen und pharmazeutischen Bereich

FLEXIBEL EINSETZBAR



Control unit LED Pens (option)

Dank der geringen Abmessungen und des niedrigen Gewichtes können die Pens auch an schwer zugänglichen Stellen eingesetzt werden. Der Betrieb erfolgt über ein externes Steckernetzteil, welches zusammen mit allen weltweit gängigen Netzadaptern im Lieferumfang enthalten ist. Die Pens werden manuell über einen Druckschalter auf dem Gerät bedient.

HOHE PROZESSSICHERHEIT

Die Pens verfügen über eine interne elektronische Leistungsregelung und eine Temperaturabschaltung zum Schutz des Gerätes.

TECHNISCHE DATEN

	LED Pen 2.0	LED Power Pen 2.0
Peak-Wellenlänge	365 nm +/- 10 nm	365/405 nm +/- 10 nm
UVA-Intensität am Austritt*	4800 mW/cm ²	
UVA-Intensität	650 mW/cm ² in 5 mm Abstand*	10.000 mW/cm ² bei 365 nm bei 12mm Abstand* 16.000 mW/cm ² bei 405 nm bei 12mm Abstand*
elektr. Leistungsaufnahme	ca. 5 W	ca. 5 W
Versorgung	über externes Netzteil 100-240V AC or 24V DC	über externes Netzteil 100-240V AC
Abmessungen (Ø x Länge)	26 mm x 129 mm	26 mm x 140,5 mm
Gewicht	130 g	140 g
Dauerbetrieb ohne zusätzliche Kühlung	max. 10 Minuten	max. 10 Minuten

*) gemessen mit Hoenle UV Meter und LED-Sensor

Hoenle AG
Nicolaus-Otto-Str. 2
82205 Gilching
Germany

Telefon: +49 8105 2083-0
equipment@hoenle.com

www.hoenle.com



Alle technischen und prozessrelevanten Angaben sind von der Anwendung abhängig und können von den hier angegebenen Daten abweichen. Technische Änderungen vorbehalten. © Copyright Hoenle AG. Stand 12/25